


EXPLODED VIEW

| No. | Beskrivelse | Description | Beschreibung | Part No. |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Betjeningsknap, venstre. og højre | Control button, left and right | Drehknopf, links und rechts | AR005-178-TZ001 |
| # 2 | Bund | Base | Ständer | AR005-022-TZ0xx |
| 2.1 | Sikring 2,5 Amp. træg, 230V | Fuse 2,5 A, slow, 230V | Sicherung 2,5 A, träge, 230V | R20E-418.6 |
| 2.2 | Sikring 5 Amp. træg, 100/110V | Fuse 5 A, slow, 100/110V | Sicherung 5 A, träge, 100/110V | AR005-418-00001 |
| 3 | Bundplade | Cover plate | Bodenplatte | AR005-347-TZ001 |
| 4 | Kabel, 115V | Cable, 115V | Kabel, 115V | AR005-193-TS002 |
| 4.1 | Kabel, 230V | Cable, 230V | Kabel, 230V | AR005-193-TS003 |
| 5 | Kipleje, venstre. og højre | Tilt bearing, left and right | Kipplager, links und rechts | AR005-337-TZ001 |
| # 6 | Låg | Lid | Deckel | AR005-024-TZ0xx |
| 7 | Mellemaksel | Intermediate shaft | Zwischenwelle | AR005-325-TZ001 |
| # 8 | Overdel | Upperpart | Oberteil | AR005-023-TZ0xx |
| 9 | Rigel | Lockpin | Riegel | AR005-332-TZ001 |
| 10 | Rørehoved | Planetary head | Rührkopf | AR005-002-TS001 |
| 10.1 | Tandkrans | Toothed wheel rim | Zahnkranz | AR005-001-TD001 |
| 11 | Frekvensomformer 115V, 230V | frequency inverter 115V, 230V | Frequenzumformer 115V, 230V | AR005-378-TS003 |
| 12 | Kabel | Cable | Kabel | AR005-193-TS004 |
| 13 | Transmission og motor | Transmission and motor | Transmission und Motor | AR005-339-TZ001 |
| 13.1 | Poly-V rem og skive | Poly-V belt and pulley | Poly-V Keilriemen und Scheibe | AR005-090-TZ001 |
| 13.2 | Poly-V rem | Poly-V belt | Poly-V Keilriemen | AR005-090-TD001 |
| 14 | Udløser | Release housing | Auslöser | AR005-372-TS001 |
| 15 | Vægtudligner | Weight compensator | Gewichtskompensator | AR005-352-TZ001 |
| 16 | Hjælpetræk | Attachment drive | Anschlussgetriebe | AR005-010-TZ001 |
| 17 | Maskinfødder | Machine feet | Maschinenfüsse | AR005-213-TS020 |
| 18 | Fastspænding af kedel | Fixing of bowl | Festspannung des Kessels | AR005-340-TZ001 |
| 19 | Kedellås | Bowl lock | Kesselsperre | AR005-336-TS010 |

Opgiv venligst farve ved bestilling
Please state the color when ordering
Geben Sie bitte die Farbe bei Bestellung



Maskinen er udstyret med en sikkerheds-timeout, der slukker maskinen efter 45 min. kontinuerlig drift. Det vedvarende lydniveau ved maskinen er for operatøren maksimalt 70 dB (A).

The mixer is equipped with a safety-timeout that turns off the mixer after 45 minutes continuous operation.

The constant noise level of the workplace of the operator is lower than 70 dB (A).

Die Maschine ist mit einer Sicherheitszeituhr versehen, die die Maschine nach 45 Min. kontinuierlichem Betrieb abschaltet. Das dauernde Geräuschniveau bei der Maschine ist für den Benutzer höchstens 70 dB (A).